

**Navojne čeljusti, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140460 M5
GTIN	4062406233341
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; \geq M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani;** cepilni kot pribl. 15°.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,8 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 7 mm

Tehnični opis

Velikost navoja	M5
Višina	7 mm
Zunanji Ø	20 mm
Kakovost	DIN 13 6g

Korak	0,8 mm
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		