

HOLEX**Navojne čeljusti HSS-E, MF: 12X1,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141075 12X1,25
GTIN	4062406233723
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

Višina prisekanega dela je 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani, cepilni kot pribl. 15°. Za nerjavna jekla in jekla visoke trdote.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Tehnični opis

Zunanji Ø	38 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Višina	10 mm
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E

Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		