

HOLEX**Navojne čeljusti HSS-E, MF: 14X1,5****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 141075 14X1,5 |
| GTIN | 4062406233754 |
| Razred artikla | 12K |

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

Višina prisekanega dela je 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani, cepilni kot pribl. 15°. **Za nerjavna jekla in jekla visoke trdote.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1,5 mm

Zunanji Ø: 38 mm

Višina: 10 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------|
| Kakovost | DIN 13 6g |
| Korak | 1,5 mm |
| Zunanji Ø | 38 mm |
| Velikost navoja | M14x1,5 |

| | |
|------------------|------------------|
| Višina | 10 mm |
| Vrsta navoja | MF |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Rezalni material | HSS E |
| Standard | EN 22568 |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |