

Garant**LED-akumulatorski reflektorji, Tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081444 2000
GTIN	4062406232887
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

LED-akumulatorski reflektorji z robustnim aluminijastim ohišjem za vsakodnevno uporabo v grobem okolju.

- **Visokozmogljivi moduli COB LED.**
- **Možnost 5-stopenjske zatemnitve od 10 do 100 %.**
- **Praktičen nadzor stanja baterije s prikazom LED neposredno na svetilki.**
- **Noga z integrirano 10-milimetrsko izvrtino, za montažo na običajnih stojalih.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom in omrežnim napajalnikom.

Tehnični opis

Cona ATEX	brez
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napetost akumulatorja	7,3 V
Čas obratovanja	2 - 20 h
Sijalke	LED modul
Celotna višina	163 mm
Celotna dolžina	163 mm
Celotna širina	63 mm
Napajanje	Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev	1
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Masa	790 g
Svetlobni tok	200 - 2000 lm
Vrsta izdelka	Reflektorji

Pribor

Nadomestni deli, akumulatorske svetilke Tip 3	081434 3
Nadomestni deli, akumulatorske svetilke Tip 4	081434 4
Li-ionski akumulator Kapaciteta akumulatorja 4000 mAh	081431 4000
Polnilnik akumulatorjev USB Tip CABLE	081455 CABLE
Polnilnik akumulatorjev USB Tip CHARGER	081455 CHARGER
Nadomestna leča s tesnilom Tip 1	081454 1