

**Garant****LED-akumulatorski reflektorji, Tip: 3000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081445 3000
GTIN	4062406232894
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

LED-akumulatorski reflektorji z robustnim aluminijastim ohišjem za vsakodnevno uporabo v grobem okolju.

- **Visokozmogljivi moduli COB LED.**
  - **Možnost 5-stopenjske zatemnitve od 10 do 100 %.**
  - **Praktičen nadzor stanja baterije s prikazom LED neposredno na svetilki.**
  - **Noga z integrirano 10-milimetrsko izvrtino, za montažo na običajnih stojalih.**
- Prilagodljiva možnost uporabe. Možnost akumulatorskega ali omrežnega napajanja.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev.

**Tehnični opis**

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska

Masa	1720 g
Kapaciteta akumulatorja	4,4 Ah
Celotna dolžina	234 mm
Čas obratovanja	1 - 14 h
Celotna višina	233 mm
Svetlobni tok	400 - 4000 lm
Število vključenih akumulatorjev	1
Sijalke	LED modul
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Celotna širina	88 mm
Napetost akumulatorja	11,1 V
Cona ATEX	brez
Vrsta izdelka	Reflektorji

## Pribor

Nadomestni deli, akumulatorske svetilke Tip 7	081434 7
Nadomestni deli, akumulatorske svetilke Tip 5	081434 5
Polnilniki akumulatorjev Tip CHARGER	081456 CHARGER
Li-ionski akumulator Kapaciteta akumulatorja 4400 mAh	081431 4400
Nadomestna leča s tesnilom Tip 2	081454 2
Nadomestni deli, akumulatorske svetilke Tip 6	081434 6