

**Garant****Akumulatorska LED-delovna svetilka, Tip: 200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081441 200
GTIN	4062406232900
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Akumulatorska LED-delovna svetilka v ozki, robustni izvedbi z možnostmi vsestranske uporabe. Praktičen nadzor stanja baterije s prikazom LED neposredno na svetilki.

- **Glavna svetloba z možnostjo brezstopenjske zatemnitve od 10 do 100 %.**
- **Integrirana funkcija točkovne svetlobe.**
- **Prilagodljiva uporaba zaradi vrtljive magnetne noge s kotom vrtenja 180° ter zložljivim in vrtljivim obesnim kavljem.**

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z USB-C-polnilnim kablom in omrežnim napajalnikom.

**Napotek:**

Za montažo na luknjastih stenah Easyfix zraven naročite osnovno ploščo art. 955820 vel. 2.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	200 mm
-----------------	--------

Število vključenih akumulatorjev	1
Masa	157 g
Svetlobni tok	20 - 200 lm
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napetost akumulatorja	3,7 V
Cona ATEX	brez
Celotna širina	39 mm
Kapaciteta akumulatorja	1,2 Ah
Čas obratovanja	2 - 20 h
Sijalke	LED modul
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev USB Tip CABLE	081432 CABLE
Nadomestni deli, akumulatorske svetilke Tip 1	081434 1
Li-ionski akumulator Kapaciteta akumulatorja 1200 mAh	081431 1200
Polnilnik akumulatorjev USB Tip CHARGER	081432 CHARGER