

Garant**Akumulatorska LED-delovna svetilka, Tip: 500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081442 500
GTIN	4062406236113
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Akumulatorska LED-delovna svetilka v ozki, robustni izvedbi z možnostmi vsestranske uporabe. Praktičen nadzor stanja baterije s prikazom LED neposredno na svetilki.

- **Glavna svetloba z možnostjo brezstopenjske zatemnitve od 10 do 100 %.**
- **Integrirana funkcija točkovne svetlobe.**
- **Prilagodljiva uporaba zaradi vrtljive magnetne noge s kotom vrtenja 180° ter zložljivim in vrtljivim obesnim kavljem.**

Polnilna postaja, združljiva s sistemom GARANT easyFix. Z nezahtevnim polnjenjem in vedno pri roki.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-C-polnilnim kablom in omrežnim napajalnikom.

Napotek:

Za montažo na luknjastih stenah Easyfix zraven naročite osnovno ploščo art. 955820 vel. 2.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 65
Sijalke	LED modul
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Celotna širina	47 mm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Svetlobni tok	50 - 500 lm
Čas obratovanja	2 - 20 h
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Masa	257 g
Napajanje	Akumulatorska
Celotna dolžina	230 mm
Cona ATEX	brez
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Polnilnik akumulatorjev USB Tip CABLE	081432 CABLE
Li-ionski akumulator Kapaciteta akumulatorja 3000 mAh	081431 3000
Polnilnik akumulatorjev USB Tip CHARGER	081432 CHARGER
Nadomestni deli, akumulatorske svetilke Tip 2	081434 2
Polnilna postaja Easy Fix Tip 500	081453 500