



Enoročne klešče za ukrivljanje cevi s 7 segmenti za ukrivljanje, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	821160 1
GTIN	4062406237516
Razred artikla	82A

Opis

Izvedba:

Klešče za ukrivljanje cevi z zobatim mehanizmom in nedrsečim gumijastim ročajem. Segmente za ukrivljanje pritrdite z natikanjem. Za vsak Ø cevi je potreben ustrezen segment za ukrivljanje in protiplošča se brez uporabe orodja nastavi na ustrezen Ø.

Uporaba:

Za **bakrene in kompozitne cevi** z oplaščenjem ali brez njega, od 10 do 22 mm.

Obseg dobave:

Po 1 segment za ukrivljanje: Vel. 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22

Klešče za upogibanje cevi: 1 kos

Škatla iz umetne mase D x Š x V: 390x318x114 mm

Tehnični opis

Število klešč za upogibanje cevi	1
Število segmentov za ukrivljanje	7
Število protiplošč	1
Vrsta izdelka	Naprava za ukrivljanje

