

**Mikrometer, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepene merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Odčitavanje	0,01 mm
Ø merilnega bobna	20,5 mm
Ø vretena	6,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Standard	DIN 863
Fina raglja	da
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25