

**Mikrometer, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

**S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.****Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

**Tehnični opis**

Odčitavanje	0,01 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Kalibriranje	B2
Merilno območje	25 - 50 mm
Ø merilnega bobna	20,5 mm
Ø vretena	6,5 mm
Standard	DIN 863
Fina raglja	da
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

### Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
---	-----------