

**Mikrometer, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.**Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Kalibriranje	B2
Ø merilnega bobna	20,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	6,5 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Standard	DIN 863
Fina raglja	da

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
---	-----------