

Garant**Navojne čeljusti, G: G2****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 142050 G2 |
| GTIN | 4062406235994 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1.

Standard: EN 24231

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 59,6 mm

Zunanji Ø: 105 mm

Višina: 22 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------|
| Zunanji Ø | 105 mm |
| Korakov na colo | 11 |
| Velikost navoja | G2 |
| Smer rezanja | desni |

| | |
|------------------|------------------|
| Višina | 22 mm |
| Ø navoja | 59,6 mm |
| Kakovost | A |
| Vrsta navoja | G |
| Kot profila | 55 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | EN 24231 |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |