

Garant**Držalo za vložke iz karbidne trdine $\varnothing d = 6 \text{ mm}$, $\varnothing DS: 16 \text{ mm}$** 

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274100 16
GTIN	4062406239121
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem in nastavitvenim vijakom za pozicioniranje orodij.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279815 15
Nastavitveni vijak	279815 16
Premer previsa $\varnothing D_1$	20 mm
Dolžina previsa L_1	19 mm
Celotna dolžina L	88 mm
z notranjim hlajenjem	da
\varnothing držala D_s	16 mm
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje