

**Garant****Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	706001 250
GTIN	4062406238988
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Skoznji členek in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja.

**Natančna nastavitev zapore** s pritiskom na vzmetni gumb, zato je možna tudi hitra nastavitev neposredno na obdelovancu. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Dodatni ozobljenje v nasprotni smer na zadnjem delu čeljusti za agresivno prijemanje. Površina mangan fosfatirana, čeljust polirana. Ergonomično oblikovani ročaji z nedrsečo prevleko iz umetne mase.

**Standard:****DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina za 6-kotnik	46 mm
celotna dolžina	250 mm
Število zobcev za fino regulacijo zeva	25
Območje vpenjanja za cevi do	2 col
Površina	mangan-fosfatirane, čeljusti polirane
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti
Material	Kromvanadijevo jeklo

brez iskrenja	ne
Hitra nastavitvev	da
Fina regulacija zeva	da
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga