

Garant**Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	706001 180
GTIN	4062406238971
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Skoznji členek in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja.

Natančna nastavitev zapore s pritiskom na vzmetni gumb, zato je možna tudi hitra nastavitev neposredno na obdelovancu. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Dodatni ozobljenje v nasprotni smer na zadnjem delu čeljusti za agresivno prijemanje. Površina mangan fosfatirana, čeljust polirana. Ergonomično oblikovani ročaji z nedrsečo prevleko iz umetne mase.

Standard:**DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Tehnični opis

Območje vpenjanja za cevi do	1.1/2 col
celotna dolžina	180 mm
Vpenjalna širina za 6-kotnik	36 mm
Število zobcev za fino regulacijo zeva	19
Površina	mangan-fosfatirane, čeljusti polirane
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti

Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitev	da
Fina regulacija zeva	da
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga