

**Garant****Garnitura klešč za elektroniko 4-delne, Število klešč: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700161 4
GTIN	4062406239213
Razred artikla	71A

**Opis****Izvedba:**

Natančno izsekane, oba dela klešč sta s precizno izdelanimi izvrtinami in brušenimi površinami natančno sestavljena. Rezili z rahlim striženjem. Z odpiralno vzmetjo za preprosto uporabo.

**Dvokomponentna prevleka ročajev** iz prevodne umetne mase. **Primerno za ESD.**

**Material:**

Iz ogljikovega jekla (C70), natančno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

**Obseg dobave:**

1 stranske ščipalne klešče za elektronike art. 726682

(vitka glava – 9,5 mm): Vel. 130

1 poševne ščipalne klešče za elektronike art. 726702

(normalna glava – 13,5 mm): Vel. 135

1 ploščate klešče za elektronike art. 727142: Vel. 145

1 koničaste klešče za elektronike art. 727162: Vel. 155

**Tehnični opis**

Število klešč	4
elektrostatična lastnost	EGB/ESD

Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

---

## Pribor

Ploščate klešče za elektroniko Celotna dolžina 135 mm	727142 135
---	------------

Stranske ščipalne klešče za elektronike, vitka izvedba Celotna dolžina 130 mm	726682 130
--	------------

Stranske ščipalne klešče za elektronike, gladek rez, močnejša rezila Celotna dolžina 135 mm	726702 135
--	------------