

Garant**Stranske ščipalne klešče za elektronike, vitka izvedba, KW, Celotna dolžina: 130mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726682 130
GTIN	4062406239220
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Profesionalne ščipalne klešče z lahkim rezom. Oba dela klešč sta zaradi precizno izdelanih izvrtin in brušenih površin natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. **Dvokomponentna prevleka ročajev** iz prevodnega materiala. **Primerno za ESD.**

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Tehnični opis

Za rezanje bakrene žice do Ø	0,8 mm
celotna dolžina	130 mm
Dolžina rezila	8 mm
Širina glave	9,5 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Material	Ogljikovo jeklo (C70)
Površina	nesvetleče fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	KW

z odpiralno vzmetjo

da

Vrsta izdelka

Rezalne klešče