

Garant

**Kolutni/rezalni rezkar z navojem HSS širina ap = 1,5 mm, Ø D/število rezil Z:
63/4mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218415 63/4 |
| GTIN | 4062406238582 |
| Razred artikla | 21P |

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

Posebej za uporabo v globokih kavitetah.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-------|
| Ø rezila D _c | 63 mm |
| Število rezil Z | 4 |

| | |
|---|----------------|
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1113 |
| Vpenjalni navoj M | M16 |
| maksimalna globina zarezne a _{e maks} | 15,75 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} za a _p 2,2 mm | 40 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} za a _p 1,5 mm | 33,4 mm |
| Širina a _p | 1,5 mm |
| Izvedba držala | z navojem |
| Rezalni material | Jeklo |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |