

Garant**Kolutni/rezalni rezkar z navojem Jeklo širina $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$: 63/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Razred artikla	21P

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

Posebej za uporabo v globokih kavitetah.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS liste.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do $\varnothing D = 200$ mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Tehnični opis

$\varnothing D_2$	29 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Število rezil Z	4
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	15,75 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Vpenjalni navoj M	M16
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1113
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 1,5 mm	33,4 mm
Širina a_p	1,5 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar