

Garant**Kolutni/rezalni rezkar z navojem Jeklo širina $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D: 50/4$ mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218416 50/4 |
| GTIN | 4062406238599 |
| Razred artikla | 21P |

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

Posebej za uporabo v globokih kavitetah.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS liste.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do $\varnothing D = 200$ mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Tehnični opis

| | |
|--|----------|
| maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$ | 12,75 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} za $a_p 2,2$ mm | 32 mm |
| Vpenjalni navoj M | M12 |

| | |
|---|----------------|
| Ø D ₁ h6 | 12,5 mm |
| Ø rezila D _c | 50 mm |
| Število rezil Z | 4 |
| Ø D ₂ | 25 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} za a _p 1,5 mm | 31,4 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1119 |
| Širina a _p | 1,5 mm |
| Izvedba držala | z navojem |
| Rezalni material | HSS |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |