

**Garant**

**Kolutni/rezalni rezkar z navojem HSS širina  $a_p = 1,5$  mm,  $\varnothing D$ /število rezil Z:  
50/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

Posebej za uporabo v globokih kavitetah.

**Uporaba:**

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do  $\varnothing D = 200$  mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

**Tehnični opis**

maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	12,75 mm
$\varnothing D_2$	25 mm

Vpenjalni navoj M	M12
Število rezil Z	4
$\varnothing D_1 h6$	12,5 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1113
Celotna dolžina $L_{celotna}$ za $a_p$ 2,2 mm	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$ za $a_p$ 1,5 mm	31,4 mm
Širina $a_p$	1,5 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezalni material	Jeklo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar