

Garant**Kolutni/rezalni rezkar z navojem Jeklo širina ap = 2,2 mm, Ø D: 50/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Razred artikla	21P

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

Posebej za uporabo v globokih kavitetah.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS liste.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Tehnični opis

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1119
Ø rezila D _c	50 mm

Vpenjalni navoj M	M12
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Število rezil Z	4
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	12,75 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 2,2 mm	32 mm
Širina a_p	2,2 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezalni material	Jeklo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar