

Garant**Držalo za palice, maks. Ø obdelovanca: 65mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319711 65
GTIN	4062406239169
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Nov koncept prijema za palice – omogoča prijemanje tako na straneh kot od spredaj.
- Omogoča samodejno uporabo v strojnem delovanju oz. poteku programa s hidravličnim aktiviranjem prijema s tlakom hladilnega sredstva (3–50 barov).
- Kakovostne komponente: eloksirano osnovno telo iz aluminija, obrabne komponente iz kaljenega jekla in brušene oz. trdo predelane.
- Enkratna mehanika z dvojnimi krogličnimi vodilom oz. principom dvojnega bata za maksimalno odpornost proti obrabi in ravnanje z obdelovanci z veliko maso (vlek 26 kg, dvigovanje 16 kg).

Prednosti:

- Brez prask na komponenti (tudi prijemanje gotovih delov).
- Stransko prijemanje – prijemalo se lahko pomakne izjemno blizu stružni glavi.
- Premikanje velikih mas.
- Izjemno prilagodljivo – prek različnih adapterjev z možnostjo privijanja je mogoče prijemalo uporabiti tako za VDI- kot BMT-revolverje. Čeljustni vmesnik 1/16 col x 90°, tako omogoča tudi vstavljanje standardnih čeljustnih nastavkov. (BMT samo z držalom nožev za notranje struženje)
- Možnost delne nastavitve tlaka in s tem držalne sile (75–100 %).
- Izjemno malo vzdrževanja.

Uporaba:

Dodatno zatezanje palice v stroju, med drugim za stroje brez magazina za polnjenje. Možnost samodejnega odvzema gotovih komponent in prenos z glavnega vretena na protivretno. Vpenjalno območje (s čeljustmi art. 319718) 8–65 mm.

Dodatni pribor:

Adapter art. 319713; 319714; 319716 in čeljustni nastavki art. 319718.

Napotek:

Za napotke za programiranje glejte navodila za uporabo.

Tehnični opis

Dolžina	90 mm
Širina	46 mm
Višina	85,6 mm
Vrsta izdelka	Držalo za palice

Pribor

Čeljustni nastavki za prijemala za palice Vpenjalna širina ALU mm	319718 ALU
Čeljustni nastavki za prijemala za palice Vpenjalna širina 20-45 mm	319718 20-45
VDI-adapterji za držalo nožev Tip 40	319714 40
VDI-adapterji, zakrivljeni, za držalo nožev Tip 40-A	319716 40-A
VDI-adapterji, zakrivljeni, za držalo nožev Tip 30-A	319716 30-A
Adapter za prijemalo za palice Ø držala D1 32 mm	319713 32
Čeljustni nastavki za prijemala za palice Vpenjalna širina 8-20 mm	319718 8-20
VDI-adapterji za držalo nožev Tip 30	319714 30
Čeljustni nastavki za prijemala za palice Vpenjalna širina 45-65 mm	319718 45-65