

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB730-1 Zvrst: HB730-1
Lomilec odrezkov: XUM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,4 - 4 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 25 - 175 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 175 m/min
Zvrst	HB730-1
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,15 - 0,25 mm/v
Prevleka	Nano-PVD

Globina reza a_p	0,4 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	UNI
Lomilec odrezkov	XUM
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje