

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,4 - 3,3 mm
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Zvrst	HB730-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Prevleka	Nano-PVD
Lomilec odrezkov	XUM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	UNI
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje