


Garant**CNMG 120404, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB730-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Glavna uporaba	UNI
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Prevleka	Nano-PVD
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	XUM

Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje