

Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB730-1 Zvrst: HB730-1
Lomilec odrezkov: XUM
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,8 - 2 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 35 - 230 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	XUM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Zvrst	HB730-1

Globina reza a_p	0,8 - 2 mm
Prevleka	Nano-PVD
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	UNI
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje