

**Garant****Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžine VDI, Ø držala D1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319793 30
GTIN	4062406239848
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

VDI-držalo.

Robustno držalo, vse funkcijske površine so kaljene in brušene. Izravnavo dolžine na vlek in pritisk za natančne zunanje navoje. Vpenjanje navojnih čeljusti v skladu s standardom DIN (okrogla izvedba).

**Prednosti:**

- **Zmanjšanje stroškov zaradi modularnega sistema.**
- **Vsi zamenljivi nastavki se prilegajo v osnovno držalo.**
- **Centralno dovajanje hladilnega sredstva.**
- **Precizno tudi pri dolgih navojih.**
- **Visoka kakovost navojev.**

**Uporaba:**

Namestitev zunanjih navojev z navojnimi čeljustmi. Nastavek v osnovi primeren za stružnice, vendar tudi za rezkalne stroje.

**Dodatni pribor:**

Adapter za navojne čeljusti art. 319795.

**Tehnični opis**

Izravnavo dolžine na vlek	12 mm
Dolžina L	71 mm

Izravnava dolžine na tlak	4 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Velikost VDI	30
Ø D <sub>2</sub>	70 mm
Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Vrsta izdelka	Držalo za navojno čeljust

## Pribor

Adapter za navojne čeljustiZamenljivi nastavek za navoj M10	319795 M10
Adapter za navojne čeljustiZamenljivi nastavek za navoj M12-M14	319795 M12-M14
Adapter za navojne čeljustiZamenljivi nastavek za navoj M3-M6	319795 M3-M6
Adapter za navojne čeljustiZamenljivi nastavek za navoj M7-M9	319795 M7-M9