

Garant**Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžine cilindrično, Ø držala D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319790 25
GTIN	4062406239831
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Cilindrično držalo.

Robustno držalo, vse funkcijske površine so kaljene in brušene. Izravnavo dolžine na vlek in pritisk za natančne zunanje navoje. Vpenjanje navojnih čeljusti v skladu s standardom DIN (okrogla izvedba).

Prednosti:

- **Zmanjšanje stroškov zaradi modularnega sistema.**
- **Vsi zamenljivi nastavki se prilegajo v osnovno držalo.**
- **Precizno tudi pri dolgih navojih.**
- **Visoka kakovost navojev.**

Uporaba:

Namestitev zunanjih navojev z navojnimi čeljustmi. Nastavek v osnovi primeren za stružnice, vendar tudi za rezkalne stroje.

Dodatni pribor:

Adapter za navojne čeljusti art. 319795.

Tehnični opis

Dolžina L	47,2 mm
Izravnavo dolžine na tlak	4 mm

Izravnava dolžine na vlek	12 mm
Ø D ₂	71 mm
Ø D ₁	25 mm
Vrsta izdelka	Držalo za navojno čeljust

Pribor

Adapter za navojne čeljustiZamenljivi nastavek za navoj M7-M9	319795 M7-M9
Adapter za navojne čeljustiZamenljivi nastavek za navoj M3-M6	319795 M3-M6
Adapter za navojne čeljustiZamenljivi nastavek za navoj M10	319795 M10
Adapter za navojne čeljustiZamenljivi nastavek za navoj M12-M14	319795 M12-M14