

**Garant****Adapter za navojne čeljusti Zamenljivi nastavek, za navoj: M7-M9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319795 M7-M9
GTIN	4062406239862
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Adapter za vpenjanje navojnih čeljusti po DIN EN 22568 (okrogla izvedba).

**Primerno za:**

Osnovno držalo za navojne čeljusti art. 319790; 319793.

**Napotek:**

Največja globina navoja 47 mm.

**Tehnični opis**

Dolžina L	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Vrsta izdelka	Držalo za navojno čeljust

**Pribor**

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžineVDI Ø držala D1 30 mm	319793 30
--	-----------

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžineVDI  
Ø držala D1 40 mm

319793 40

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo  
dolžinecilindrično Ø držala D1 25 mm

319790 25