

Garant**Adapter za navojne čeljusti Zamenljivi nastavek, za navoj: M3-M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319795 M3-M6
GTIN	4062406239893
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Adapter za vpenjanje navojnih čeljusti po DIN EN 22568 (okrogla izvedba).

Primerno za:

Osnovno držalo za navojne čeljusti art. 319790; 319793.

Napotek:

Največja globina navoja 47 mm.

Tehnični opis

Dolžina L	16 mm
Ø D ₂	20 mm
Vrsta izdelka	Držalo za navojno čeljust

Pribor

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžinecilindrično Ø držala D1 25 mm

319790 25

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžineVDI
Ø držala D1 40 mm

319793 40

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžineVDI
Ø držala D1 30 mm

319793 30