

**Garant****Adapter za navojne čeljusti Zamenljivi nastavek, za navoj: M12-M14****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 319795 M12-M14 |
| GTIN                  | 4062406239886  |
| Razred artikla        | 31V            |

**Opis****Izvedba:**

Adapter za vpenjanje navojnih čeljusti po DIN EN 22568 (okrogla izvedba).

**Primerno za:**

Osnovno držalo za navojne čeljusti art. 319790; 319793.

**Napotek:**

Največja globina navoja 47 mm.

**Tehnični opis**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Dolžina L        | 16 mm                     |
| Ø D <sub>2</sub> | 38 mm                     |
| Vrsta izdelka    | Držalo za navojno čeljust |

**Pribor**

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžineVDI  
Ø držala D1 30 mm

319793 30

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo dolžineVDI  
Ø držala D1 40 mm

319793 40

Osnovno držalo za navojne čeljusti z izravnavo  
dolžinecilindrično Ø držala D1 25 mm

319790 25