

**HOLEX****Pomično merilo z zelo dolgima merilnima konicama, Merilno območje:  
800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415188 800
GTIN	4062406239503
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Nonij nesvetleče kromiran. Merilne površine kaljene in brušene. **Dolg merilni kljun za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** S finim nastavljanjem. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

Z **zelo dolgima merilnima konicama**, brez finega nastavljanja.

**Tehnični opis**

Dolžina konic	300 mm
Standard	Tovarniški standard
Kalibriranje	A1
Pakiranje	čvrsta škatla
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Točnost	0,17 mm
Masa	3,5 kg
Odčitavanje	0,05 mm

Delitev	1/20 mm
Merilno območje	0 - 800 mm
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

### Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000