

Garant**Držalo za orodje eco, oblika B8 radialno levo, dolgo, Ø držala d1: 30mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

319093 30

GTIN

4062406240745

Razred artikla

31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 20 mmh₂: 29 mmb₁: 100 mmb₂: 65 mmh₅: 38 mmh₆: 35 mm

Tehnični opis

b₂

65 mm

Ø držala d_1	30 mm
l_1	22 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
h_6	35 mm
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_2	40 mm
h_5	38 mm
h_2	29 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij