



Garnitura rezalnih čeljusti HSS-E, za metrični navoj: M3-12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	142735 M3-12
GTIN	4062406240707
Razred artikla	12K

Opis

Izvedba:

Garnitura rezalnih čeljusti **HSS-E**, 7-delna (M3–M12) v kaseti.

Vsebina:

Po 1 navojna čeljust art. 140460, vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Tehnični opis

Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Pribor

Navojne čeljusti M M12	140460 M12
Navojne čeljusti M M4	140460 M4
Navojne čeljusti M M5	140460 M5
Navojne čeljusti M M10	140460 M10
Navojne čeljusti M M3	140460 M3
Navojne čeljusti M M6	140460 M6
Navojne čeljusti M M8	140460 M8
Prazna kasetna, za navojne čeljusti za metrični navoj M3-12	142745 M3-12