

**Garant****Brusno platno (A) robustno, zelo gibko, 230 × 280 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 556790 80     |
| GTIN                  | 4045197807755 |
| Razred artikla        | 51E           |

**Opis****Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.** Velikost pol 230 × 280 mm.

Zelo **robustna in fleksibilna brusna tkanina** (odporna proti olju in petroleju). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Lahko jo vzdolžno ravno in ravno odtrgate, ne da bi se scefrala.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

**Tehnični opis**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Zrnatost                    | 80           |
| Stopnja preciznosti         | groba        |
| Brusno sredstvo             | Korund       |
| Kratika za brusno sredstvo  | A            |
| Širina brusnega papirja     | 280 mm       |
| Dolžina brusnega lista      | 230 mm       |
| Značilnost blagovnega imena | 230 × 280 mm |

Vrsta izdelka

Brusna tkanina

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | pogojno primerno |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| CuZn              | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Les               | primerno         |                |            |
| Laki              | pogojno primerno |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |
| suho              | primerno         |                |            |

## Pribor

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Jeklena brusna plošča   | 556950 |
| Gumijasto brusno držalo | 557600 |