

Garant**Brusno platno (A) robustno, zelo gibko, 230 × 280 mm, Zrnatost: 400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556790 400
GTIN	4045197808028
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.** Velikost pol 230 × 280 mm.

Zelo **robustna in fleksibilna brusna tkanina** (odporna proti olju in petroleju). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Lahko jo vzdolžno ravno in ravno odtrgate, ne da bi se scefrala.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Tehnični opis

Zrnatost	400
Stopnja preciznosti	zelo fina
Brusno sredstvo	Korund
Kratika za brusno sredstvo	A
Širina brusnega papirja	280 mm
Dolžina brusnega lista	230 mm
Značilnost blagovnega imena	230 × 280 mm

Vrsta izdelka

Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Jeklena brusna plošča	556950
Gumijasto brusno držalo	557600