

Garant**Vpenjalna glava s pušo iz karbidne trdine in izvrtine za hladilne kanale, SK 40
A = 100, Ø vpenjanja D1: 20 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300236 20
GTIN	4062406241230
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

Vpenjalni trn Weldon s precizno pušo iz karbidne trdine, vstavljeno v izvrtino za vpenjanje. Vsa držala prenapeta (miren tek). Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Prednosti:

- **Izboljšana stabilnost vpenjalne glave.**
- **Ponovljiva točnost krožnega teka.**
- **Mirni, homogeni zvoki pri odrezovanju.**
- **Daljša življenjska doba orodja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Prtezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Zunanji Ø D: 52 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 20

Tehnični opis

Zunanji Ø D	52 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100

Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	z možnostjo zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave