

**Garant****Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek, 40 mm × 50 m, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556965 80
GTIN	4045197808257
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.**

**Zvitek brusnega traku v praktičnem podajalniku** z odprtino za hitro ugotavljanje napolnjenosti in s kakovostnim nožem za odtrganje traku.

**Uporaba:**

**Izredno primerno za kovino.** Primerno tudi za obdelavo lesa in lakiranih površin.

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	groba
Zrnatost	80
Globina podajalnika	312 mm
Višina podajalnika	312 mm

Brusno sredstvo	Korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Širina svitka	40 mm
Dolžina svitka	50 m
Značilnost blagovnega imena	40 mm × 50 m
z nožem za odtrganje	da
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		