

**Garant****Zamenljiva plošča za magnetno prijemalo, aluminij, Ø / višina: 120/40mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	358717 120/40
GTIN	4062406241896
Razred artikla	31V

## Opis

**Izvedba:**

Zamenljiva plošča, aluminij.

**Uporaba:**

Namestitev nasprotne konture izdelanega obdelovanca za skladno odvijanje (maks. 50 vrt./min) in transport komponente. Povezava z magnetnim prijemalom s 4 vijaki.

**Napotek:**

Zamenljive plošče lahko izdelate tudi sami. Poleg namestitve geometrij obdelovancev z odrezovanjem se lahko uporabijo tudi aditivni postopki tiskanja\$\$\$.

## Tehnični opis

Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	90 mm
Višina h <sub>1</sub>	40 mm
Višina H <sub>2</sub>	27 mm
Vrsta izdelka	Magnetno prijemalo

