

**HOLEX****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, izvedba HT, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302027 20
GTIN	4062406240028
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

**Uporaba:**

- Za vrtanje, povrtavanje in za fino in grobo odrezovanje pri rezkanju.
- Prenos vrtilnih momentov do 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820–308835, reducirni nastavek št. 302135–302187.

**Napotek:**

V = maksimalni zamik!

Pazljivo pri predoljih orodjih in obdelavi TPC.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	45,5 mm

Previsna dolžina A	64,5 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
primerna reducirna puša	302160; 302165; 302150; 302155
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302155 3
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302160 8
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
	308615 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302160 12
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302155 12
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302155 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302155 10
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40