

Garant**Zamenljiva plošča za magnetno prijemalo, PA, Ø / višina: 120/40mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	358716 120/40
GTIN	4062406241834
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

Zamenljiva plošča, poliamid PA6.

Uporaba:

Namestitev nasprotne konture izdelanega obdelovanca za skladno odvijanje (maks. 50 vrt./min) in transport komponente. Povezava z magnetnim prijemalom s 4 vijaki.

Napotek:

Zamenljive plošče lahko izdelate tudi sami. Poleg namestitve geometrij obdelovancev z odrezovanjem se lahko uporabijo tudi aditivni postopki tiskanja\$\$\$.

Tehnični opis

Ø D ₁	120 mm
Ø D ₂	90 mm
Višina H ₂	27 mm
Višina h ₁	40 mm
Vrsta izdelka	Magnetno prijemalo

