


HOLEX**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 63,
Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307507 8
GTIN	4062406240097
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrтанje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Tehnični opis

Dolžina nastavljanja V	10 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Navoj M	M6
L ₃	24 mm
Ø D ₂	28 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	8 mm
Zunanji $\varnothing D$	50 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Cilindrični čistilnik Umetna masa \varnothing čepa 8 mm

343720 8