

HOLEX**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 100,
Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307517 6
GTIN	4062406242046
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Tehnični opis

Zunanji Ø D	50 mm
L ₃	26 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Ø D ₂	26 mm
Navoj M	M5

Previsna dolžina A	75 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	6 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Cilindrični čistilnikUmetna masa \varnothing čepa 6 mm

343720 6