



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 63, Vpenjalni Ø D1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307507 16
GTIN	4062406242022
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Tehnični opis

Previsna dolžina A	90 mm
Ø D ₂	38 mm
Vpenjalni premer D ₁	16 mm
L ₃	45 mm
Navoj M	M12×1

Podatkovni list

Zunanji Ø D	50 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Notranje hlajenje	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/307507-16>