

Garant**Zvitek brusnega traku (A) robusten, zelo gibek, 25 mm × 50 m, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556960 120
GTIN	4045197808370
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.**

Zvitek brusnega traku v praktičnem podajalniku z odprtino za hitro ugotavljanje napolnjenosti in kakovostnim nožem za odtrganje traku.

Uporaba:

Izredno primerno za kovino. Primerno tudi za obdelavo lesa in lakiranih površin.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	srednja
Višina podajalnika	312 mm
Globina podajalnika	312 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)

Kratice za brusno sredstvo	A
Širina svitka	25 mm
Dolžina svitka	50 m
Značilnost blagovnega imena	25 mm × 50 m
z nožem za odtrganje	da
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		