

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 50  
A = 200, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301154 27
GTIN	4062406242152
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	60 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	21 mm
Previsna dolžina A	200 mm

Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave