



**Lepilni trak, ojačan s tkanino, srebrna, Širina×dolžina (mm×m): 48X50**



**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Razred artikla	02A

**Opis**

**Izvedba:**

Trak iz tkanine s toplotnim lepilom za preprosta lepljenja in popravila. PE-laminiranje poskrbi tudi za vodoodbojnost. Možnost uporabe pri številnih prekrivnih delih in lepljenjih. Posebej za uporabo v primerih, ko je potrebna visoka odpornost proti trganju. Preprosto odvijanje in trganje ob odpornosti proti drgnjenju.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 2 tedne.

**Priporočilo:**

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Vrsta lepilnega traku: enostranski

Lepilna masa: Sintetični kavčuk

Debelina: 0,17 mm

**Tehnični opis**

temperaturna obstojnost do	75 °C
Barva	srebrna
Nosilni material	Tkanina

## Podatkovni list

Posebnosti	možnost trganja z roko
Natezna trdnost	3,5 N/mm
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Širina	48 mm
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Lepljenje
Dolžina	50 m
Črtalo na voljo	ne
Raztegljivost	25 %
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Debelina	0,17 mm
Finost tkanine	32 struktura
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Lepilna moč na jeklu	0,75 N/mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Temperatura skladiščenja	20 °C
Značilnost blagovnega imena	srebrna
Vrsta izdelka	Lepilni trak