



Lepilni trak, ojačan s tkanino, črna, Širina×dolžina (mm×m): 48X50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083766 48X50
GTIN	4062406242213
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Trak iz tkanine s toplotnim lepilom za preprosta lepljenja in popravila. PE-laminiranje poskrbi tudi za vodoodbojnost. Možnost uporabe pri številnih prekrivnih delih in lepljenjih. Posebej za uporabo v primerih, ko je potrebna visoka odpornost proti trganju. Preprosto odvijanje in trganje ob odpornosti proti drgnjenju.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 2 tedne.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Vrsta lepilnega traku: enostranski

Lepilna masa: Sintetični kavčuk

Debelina: 0,17 mm

Tehnični opis

Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Raztegljivost	25 %
Temperatura skladiščenja	20 °C

Podatkovni list

Širina	48 mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
temperaturna obstojnost do	75 °C
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Lepljenje
Natezna trdnost	3,5 N/mm
Barva	črna
Črtalo na voljo	ne
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Finost tkanine	32 struktura
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Posebnosti	možnost trganja z roko
Dolžina	50 m
Debelina	0,17 mm
Nosilni material	Tkanina
Lepilna moč na jeklu	0,75 N/mm
Značilnost blagovnega imena	črna
Vrsta izdelka	Lepilni trak