

**PVC-lepilni trak, oranžna, Širina×dolžina (mm×m): 50X33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083793 50X33
GTIN	4062406242411
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.

Gladek PVC-zaščitni trak iz nežne mehke PVC-folije.

Za zaščito gladkih podlag, npr. lesa, aluminija ali stekla.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 3 tedne.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Tehnični opis

Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
temperaturna obstojnost do	40 °C
Širina	50 mm
Dolžina	33 m
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec

Raztegljivost	120 %
Natezna trdnost	1,67 N/mm
Lepilna moč na jeklu	0,11 N/mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Debelina	0,13 mm
Temperatura skladiščenja	20 °C
Barva	oranžna
Črtalo na voljo	ne
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Nosilni material	PVC-folija
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Lepljenje
Posebnosti	prilagodljivost
Značilnost blagovnega imena	oranžna
Vrsta izdelka	Lepilni trak